

手動式

KYS

深視力検査器

KYS-H3504



特 徴

- 1 移動桿の運動機構はラダーチェーンとスプロケットホイールによって円滑にスリッパなく作動します。
- 2 本体両側面下方に中央部を0基点として前後に各20cmの目盛板(目盛単位1mm)があり、移動桿の移動と共に両側の指針が、同時に目盛板を指示するようになっています。


仕様

検査方式	三桿式
検査距離	0点より前方2.5m
可動方式	ラダーチェーン方式
移動桿距離	0点より前後200mm
三桿の太さ	∅ 3mm
三桿の間隔	30mm
照明	10W白色蛍光灯(2本)
寸法	485(高)×280(幅)×635(奥行)mm
重量	11kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	45VA

●予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

付属品

本体ビニールカバー…1枚



KYS ケーワイエス工業株式会社

〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-21-24
 TEL.048-810-5242 FAX.048-810-5243
<http://www.k-kys.co.jp>